



## Gte. Nitrilo Descartable Azul Talle 8/L (Liviano)

### Características Generales

**Producto certificado: Norma EN 420, EN 420 A1, EN 374-1, AQL 1,5.**

Autorizado por ANMAT.

Solo para riesgos mínimos contra:  
Acción mecánica cuyos riesgos sean artificiales;  
Productos de limpieza de acción débil y efectos fácilmente reversibles.

Espesor Medido sobre los dedos: 80 micrones.

No estéril y sin polvo.

No contiene látex natural.

Forma ambidiestra.

Borde de puño enrollado.

Alta sensibilidad táctil y dexteridad.

Dedos texturizados para mayor agarre.

### Usos Posibles

- \* Laboratorios.
- \* Industria Química.
- \* Montaje.



### Protección según IRAM 3608

Riesgo mecánico mínimo

### Datos Técnicos

Inocuidad	Contenido de cromo iv
Inocuidad	Ph
Talle	8
Tipo de Puño	Integrado al guante.
Largo Total	Corto de 7 cm. ± 1 cm.
Colores	Celeste.
Recubrimiento	Sin Recubrimiento

### Talles Disponibles

Talles Disponibles	Talle 6S
	Talle 7M
	Talle 8L
	Talle 9XL

### Instrucciones de Uso

- \* No se deben usar los guantes cuando existe riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- \* Los guantes nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso y cuando no exista ningún peligro, antes de quitárselo de las manos.
- \* Asegúrese tener las manos limpias al ponerse los guantes.
- \* Para asegurar una mejor estanqueidad en la utilización con líquidos, colocar el puño del guante por encima de la ropa de trabajo.
- \* Este guante ha sido concebido para un solo uso.
- \* Quitarse los guantes evitando tocar la parte exterior. Para ello, doblar el puño y quitárselo dando la vuelta.

### Inocuidad de los EPI

El guante está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia.

Los materiales utilizados para la fabricación del guante no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Las partes del guante que están en contacto con la piel del usuario, están libres de rugosidades, aristas vivas, etc., que puedan dañar al usuario.

#### **Determinación del valor del pH:**

**Referencia:** Norma IRAM 3608.4.4.2

**Requisitos:** Rango, 3.5 Se determina el valor de PH comprobando que no sea nocivo para la piel.

#### **Detección de Cromato Soluble:**

**Referencia:** Norma IRAM 3608.4.4.3

**Requisitos:** NA, requisito únicamente aplicable para los EPIs construidos en cuero.

### Ergonomía

Este guante ha sido diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que

se opongan a la realización del trabajo.

### **Comodidad y Eficiencia**

El guante no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

### **Lavado y Limpieza**

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

### **Almacenamiento**

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

### **Transporte**

No es necesario condiciones especiales de transporte.

### **Vencimiento**

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.